

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote senza cassette, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassette:
885/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Classe articolo	9GK

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Per allestimento con cassette 26×20G.

Cassettiere su ruote 30×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassette n. art. 930634 o n. art. 930636 (cassette con sblocco di sicurezza ad una mano).

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 885 mm

Larghezza: 750 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 600 mm

Corpo per cassette altezza: 700 mm
 Corpo per cassette altezza utile: 600 mm

Descrizione tecnica

Altezza	885 mm
Portata massima	600 kg
Larghezza	750 mm
Numero di porte	0
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
ComfortClose	no
Numero dei cassette	0
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	600 mm
Peso	56 kg
Con sponda di contenimento	sì
Altezza corpo per cassette	700 mm
Altezza utile	600 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassette	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930634 75
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X24	951972 30X24