

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 36×20G.

Cassettiere su ruote 40×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Allestimento consentito solo con cassetti con n. art. 930744 o n. art. 930746 (cassetti con sblocco di sicurezza a una mano).

**Descrizione tecnica**

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Altezza utile	600 mm
Altezza utile corpo per cassetti	600 mm

Peso	65 kg
Altezza corpo per cassette	700 mm
Portata massima	600 kg
Altezza	885 mm
ComfortClose	no
Profondità	600 mm
Con sponda di contenimento	sì
Ø Ruota	125 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di porte	0
Larghezza	1000 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassette	0
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Altezza utile per cassette	600 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 40X24	951972 40X24