

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/7

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

Con cassetti 36×24G.

Cassettiere su ruote 40×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	7
---------------------	---

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile cassetti	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile corpo per cassetti	600 mm
Portata massima	600 kg
Cassetti profondità utile in G	24
ComfortClose	no
Numero di porte	0
Altezza	885 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	600 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Con sponda di contenimento	sì
Cassetti larghezza utile in G	36
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Ø Ruota	125 mm
Larghezza	1000 mm
Peso	176 kg
Profondità	700 mm
Altezza corpo per cassetti	700 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassetti	600 mm
Alloggiamento sopra aperto	no

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931354 75
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931354 100
Cassettiere su ruote Altezza mm / Numero di cassette 885/0	931327 885/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 40X28	951972 40X28