



Trapano avvitatore a percussione a batteria ProCORE, Modello: GSB18110C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**

KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1890C), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul. Con freno motore.

Vantaggi:

Lunghezza della testina molto corta di soli 184 mm.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di batteria	Ioni di litio
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	82 mm
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-110C
Coppia massima duro	85 Nm
Peso	2,1 kg
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 480 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Numero di batterie contenute	2
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	12,5 m/s ²
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	2,5 m/s ²
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Capacità batteria	4 Ah
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Numero massimo giri 2 velocità	2100 min ⁻¹
Coppia massima morbido	47 Nm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Calcestruzzo
adatto per materiale	Pietra
adatto per materiale	Lavori di muratura
Tipo di prodotto	Trapani avvitatori a percussione

Accessori

Batteria agli ioni di litioProCore Modello di batteria,
tensione batteria C18 V

073856 C18