

**Aspiratore solidi / liquidi a batteria, Modello: GAS1810L****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Aspirapolvere a batteria per aspirare senza fili. Facile da usare e trasportare grazie alle apposite cinghie a cui poterlo agganciare.

Fornitura:**Senza batteria e caricabatterie.**

- 1 x **bocchetta per pavimenti, numero Bosch: 2608000707**
- 1 x **bocchetta fessure, 250 mm, codice Bosch: 2608000661**
- 1 x **tracolla, numero Bosch: 2608000706**
- **Set di 4 ruote, numero Bosch: 2608000705**
- 1 x **adattatore per elettroutensili, numero Bosch: 2608000708**
- 1 x **tubo a gomito, numero Bosch: 2608000659**
- 1 x **filtro plissettato piatto, numero Bosch: 2608000663**
- **3tlg. Set per tubo di aspirazione, numero Bosch: 2608000660**
- 1 x **tubo flessibile, 1,6 m, codice Bosch: 2608000658**

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866. Per il sistema di avvio automatico adatto vedi n. art. 070237 e segg.

Descrizione tecnica

Volume del serbatoio	7,5 l
Peso senza batteria	6 kg

Lunghezza tubo flessibile di aspirazione	1,6 m
Tipo di batteria	Ioni di litio
Denominazione originale prodotto	GAS 1810L
Portata volumica	1440 l/min
Numero di batterie contenute	0
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi