

Garant**Paio di guanti MASTER CUT C, Misure guanti da lavoro: 6****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094445 6 |
| GTIN | 4062406273330 |
| Classe articolo | 01H |

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza.

GARANT MASTER CUT C. Livello di protezione antitaglio C, **senza fibre di vetro e acciaio.** Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

I guanti possono essere lavati fino a 4 volte a una temperatura compresa tra 40 e 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Misure guanti da lavoro | 6 |
| Serie | MASTER CUT |
| Caratteristiche guanti | Piega del pollice rinforzata |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 4331C |
| Materiale supporto | Filo speciale |
| Rivestimento | Schiuma di nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | grigio / nero |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |