

**Garant****Paio di guanti MASTER CUT C, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094445 9
GTIN	4062406273361
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza.

**GARANT MASTER CUT C.** Livello di protezione antitaglio C, **senza fibre di vetro e acciaio.** Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

I guanti possono essere lavati fino a 4 volte a una temperatura compresa tra 40 e 60 °C.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Serie	MASTER CUT
Misure guanti da lavoro	9
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4331C
Materiale supporto	Filo speciale
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio