

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/6**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930705 800/6 |
| GTIN | 4062406273637 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Cassetti profondità utile in G | 20 |
| Profondità utile cassetti | 500 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 36 |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |

| | |
|--|--|
| Altezza utile per cassette | 700 mm |
| Numero di porte | 0 |
| Larghezza | 1000 mm |
| Superficie utile dei cassette in G | 36×20 |
| Numero dei cassette | 6 |
| Peso | 137 kg |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 800 mm |
| Larghezza utile cassette | 900 mm |
| Altezza utile | 700 mm |
| Altezza fronte cassette | 75 mm |
| Altezza fronte cassette | 75 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 150 mm |
| Altezza fronte cassette | 200 mm |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 36×20G |
| Tipo di prodotto | Armadio portautensili |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
| Corpo per cassette Altezza 800 mm | 930735 800 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm | 930743 100 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm | 930743 150 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm | 930743 200 |
| Cassetto,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm | 930743 75 |