

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/7****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 930705 900/7  |
| GTIN            | 4062406273705 |
| Classe articolo | 9GK           |

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 125, 125, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Altezza: 900 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 800 mm

Altezza utile per cassetti: 800 mm

Cassetti larghezza utile: 900 mm

## Descrizione tecnica

|  |         |
|--|---------|
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile                          | sì      |
| Numero di porte  | 0       |
| Cassetti larghezza utile in G  | 36      |
| Altezza utile  | 800 mm  |
| Peso   | 144 kg  |
| Cassetti profondità utile in G   | 20      |
| Larghezza utile cassetti   | 900 mm  |
| Altezza  | 900 mm  |
| Larghezza  | 1000 mm |
| Altezza utile per cassetti   | 800 mm  |
| Altezza fronte cassetti  | 50 mm   |
| Altezza fronte cassetti  | 75 mm   |
| Altezza fronte cassetti  | 75 mm   |
| Altezza fronte cassetti  | 100 mm  |
| Altezza fronte cassetti  | 125 mm  |
| Altezza fronte cassetti  | 125 mm  |
| Altezza fronte cassetti  | 250 mm  |
| Superficie utile dei cassetti in G                                     | 36×20   |
| Profondità utile cassetti  | 500 mm  |
| Numero dei cassetti  | 7       |
| Profondità   | 600 mm  |
| Numero di ripiani estraibili   | 0       |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no      |
| Spessore del materiale   | 1,2 mm  |
| Portata cassetti/ripiani estraibili                                    | 75 kg   |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)                       | 100 %   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Guida cassetto                     | Dispositivo di blocco automatico                               |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm  |
| Serratura a cilindro               | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto    | 36x20G   |
| Tipo di prodotto                   | Armadio portautensili  |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21     | 914227 HU21 |
| Corpo per cassette Altezza 900 mm                  | 930735 900  |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm | 930743 100  |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm | 930743 125  |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 250 mm | 930743 250  |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm  | 930743 50   |
| Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm  | 930743 75   |