

**Garant****Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 20 mm, Filettatura M × Lcompl.: M10X110**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301376 M10X110
GTIN	4062406274863
Classe articolo	31A

## Descrizione

**Esecuzione:**

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

## Descrizione tecnica

Ø Foro D <sub>1</sub>	10,5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	60 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Filettatura M	M10X110
Adattatore	Ø d = 20 mm
Ø Codolo d	20 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari