

Garant**Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 16 mm, Filettatura M × Lcompl.: M8X128**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301374 M8X128
GTIN	4062406274849
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

Uso:

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

Descrizione tecnica

Ø Foro D ₁	8,5 mm
Lunghezza utile L ₁	80 mm
Ø D ₂	14 mm
Filettatura M	M8×128
Adattatore	Ø d = 16 mm
Ø Codolo d	16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari