

**Garant****Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 25 mm, Filettatura M × Lcompl.: M12X231**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301378 M12X231
GTIN	4062406275716
Classe articolo	31A

## Descrizione

**Esecuzione:**

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

## Descrizione tecnica

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	175 mm
Ø D <sub>2</sub>	22 mm
Ø Foro D <sub>1</sub>	12,5 mm
Filettatura M	M12X231
Adattatore	Ø d = 25 mm
Ø Codolo d	25 mm
Passaggio interno per LR	sì
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari