



Strettoio a leva rapida reversibile, Apertura: 450mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860286 450
GTIN	4062406276607
Classe articolo	82C

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. **Per espandere** senza l'ausilio di attrezzi, grazie all'intelligente meccanica di sblocco sulla parte superiore, **reversibile**. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d'uso per una pressione di serraggio minore (fino a 2000 N).

Descrizione tecnica

Apertura	450 mm
Larghezza di espansione	200 - 715 mm
Profondità arco	90 mm
Sezione trasversale della guida	20x6 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

