

Garant GRIDLINE

**Armadio bordo macchina con ante battenti senza sponda di contenimento,
36×20G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932118 800
GTIN	4062406277062
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio bordo macchina 40×28G. Con ante battenti, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette e ripiano estraibile non configurabili, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Cassette adatti 36×20G.

Descrizione tecnica

Peso	50 kg
Altezza	800 mm
Altezza utile	650 mm
Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Armadio bordo macchina

Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------