

Garant GRIDLINE

**Armadio bordo macchina con ante battenti senza sponda di contenimento, con ripiano estraibile, 36×20G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932122 800
GTIN	4062406277093
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio bordo macchina 40×28G. Con ante battenti, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette.

**Dotato di 2× ripiani estraibili** con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Numero di ripiani estraibili: 2

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette e ripiano estraibile non configurabili, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Cassette adatti 36×20G.

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile cassette	900 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza	800 mm

Cassetti profondità utile in G	20
Profondità utile cassette	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Profondità	700 mm
Peso	54 kg
Altezza utile	650 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G
Tipo di prodotto	Armadio bordo macchina

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------