

Garant**Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta, Modello-Apertura: 1-18mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 657792 1-18 |
| GTIN | 4062406277406 |
| Classe articolo | 61E |

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|---|
| Apertura | 18 mm |
| Attacco | 9×12 mm |
| Interasse S | 20 mm |
| Larghezza b | 39 mm |
| Altezza h | 7,7 mm |
| Materiale sostituibile | Testa a innesto |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromata (resistente al distacco) |
| Tipo di prodotto | Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta |