

**Cricchetto a innesto, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-3/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657630 2-3/4
GTIN	4062406278366
Classe articolo	62E

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Cricchetto a innesto reversibile.**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Altre teste a innesto con attacco quadro 22x28 mm disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Interasse S	25 mm
Altezza h	29 mm
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Larghezza b	43 mm
Attacco	14x18 mm
Numero di denti	52
Capacità di carico permanente	450 Nm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	no
Tipo di prodotto	Cricco