

Garant**Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa, Modello-Apertura: 2-22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657892 2-22
GTIN	4062406278250
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l'interasse delle teste a innesto e allinearle con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l'uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l'interasse!

Descrizione tecnica

Larghezza b	35 mm
Interasse S	25 mm
Attacco	14×18 mm
Altezza h	15 mm
Apertura	22 mm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Utensile con funzione cricchetto	no
Tipo di prodotto	Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa