



### Giacca corta Abbigliamento stretch per l'industria, nero / grigio scuro, Taglia unisex: M



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091414 M
GTIN	7330509761489
Classe articolo	04T

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Nuova collezione industriale realizzata in **materiale stretch a 2 vie** per garantire una maggiore **libertà di movimento** e il massimo comfort. **Tessuto robusto e resistente** particolarmente adatto per le applicazioni industriali. Antigraffio grazie ai bottoni e alle chiusure lampo nascoste. Con robuste chiusure lampo di plastica. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Stabilità cromatica e dimensionale.

**Giacca corta** con maniche preformate, vita regolabile ed estremità delle maniche con bottoni in metallo nascosti. Adesivi riflettenti su maniche e dorso per offrire una migliore visibilità.

- **Tasca pettorale a soffiutto e con patella.**
- **Tasca portapenne sulla manica.**
- **Tasca interna.**

##### Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. Per la tabella con lo specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

**Giacca corta** in combinazione di colori **blu marino / blu pervinca** al n. art. 091413.

#### Descrizione tecnica

## Scheda tecnica

Taglia unisex	M
Genere	Unisex
Serie	Abbigliamento stretch per l'industria
Composizione del tessuto	63% poliestere
Composizione del tessuto	33% cotone
Composizione del tessuto	4% elastolefina
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	245 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	nero / grigio scuro
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro