



## Salopette Abbigliamento stretch per l'industria, blu marino / blu pervinca, Taglia: 48



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091433 48
GTIN	7330509761564
Classe articolo	04T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nuova collezione industriale realizzata in **materiale stretch a 2 vie** per garantire una maggiore **libertà di movimento** e il massimo comfort. **Tessuto robusto e resistente** particolarmente adatto per le applicazioni industriali. Antigraffio grazie ai bottoni e alle chiusure lampo nascoste. Con robuste chiusure lampo di plastica. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Stabilità cromatica e dimensionale.

**Salopette** con orlo della gamba allungabile.

- **Bretelle regolabili con elastico.**
- **Fibbia priva di metalli.**

#### Descrizione:

Gambe preformate per la massima ergonomia.

- **Strisce riflettenti sulla gamba posteriore.**
- **Elevata robustezza grazie alla tripla cucitura all'interno della gamba.**
- **Cavallo con chiusura lampo in plastica.**
- **Tasca interna con chiusura lampo.**
- **Tasca interna portacellulare e portametro.**
- **Tasca sulla gamba a soffiutto e con patella.**

**Nota:**

Disponibile su richiesta in altri colori. Per la tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

**Salopette** nella combinazione di colori **nero / grigio scuro** al n. art. 091434.

## Descrizione tecnica

Taglia DE	48
Serie	Abbigliamento stretch per l'industria
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	63% poliestere
Composizione del tessuto	33% cotone
Composizione del tessuto	4% elastolefina
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	260 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	blu marino / blu pervinca
Tipo di prodotto	Salopette