



Salopette Abbigliamento stretch per l'industria, blu marino / blu pervinca, Taglia: 25



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091433 25 |
| GTIN | 7330509761656 |
| Classe articolo | 04T |

Descrizione

Esecuzione:

Nuova collezione industriale realizzata in **materiale stretch a 2 vie** per garantire una maggiore **libertà di movimento** e il massimo comfort. **Tessuto robusto e resistente** particolarmente adatto per le applicazioni industriali. Antigraffio grazie ai bottoni e alle chiusure lampo nascoste. Con robuste chiusure lampo di plastica. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Stabilità cromatica e dimensionale.

Salopette con orlo della gamba allungabile.

- **Bretelle regolabili con elastico.**
- **Fibbia priva di metalli.**

Descrizione:

Gambe preformate per la massima ergonomia.

- **Strisce riflettenti sulla gamba posteriore.**
- **Elevata robustezza grazie alla tripla cucitura all'interno della gamba.**
- **Cavallo con chiusura lampo in plastica.**
- **Tasca interna con chiusura lampo.**
- **Tasca interna portacellulare e portametro.**
- **Tasca sulla gamba a soffiutto e con patella.**

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. Per la tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

Salopette nella combinazione di colori **nero / grigio scuro** al n. art. 091434.

Descrizione tecnica

| | |
|---|---------------------------------------|
| Taglia DE | 25 |
| Genere | da uomo |
| Serie | Abbigliamento stretch per l'industria |
| Composizione del tessuto | 63% poliestere |
| Composizione del tessuto | 33% cotone |
| Composizione del tessuto | 4% elastolefina |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 260 g/m ² |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Lavaggio | Colorati 70 °C |
| Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale |
| Colore | blu marino / blu pervinca |
| Tipo di prodotto | Salopette |