

3M**Nastro adesivo VHB™, grigio, larghezza × lunghezza (mm×m): 25X33**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Classe articolo	08M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro biadesivo ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ GPH-110GF** è composto da un nucleo in schiuma conformabile ed è resistente alle alte temperature. Rapido e semplice da applicare, garantisce un fissaggio robusto e di lunga durata.

Nota:

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Massa adesiva: Acrilato

Lunghezza: 33 m

Larghezza: 25 mm

Spessore: 1,1 mm

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	GPH-110GF
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Forza adesiva su acciaio	3,7 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	150 °C

Massa adesiva	Acrilato
Lunghezza	33 m
Temperatura di immagazzinamento	16 °C
Colore	grigio
Larghezza	25 mm
Tipo di nastro adesivo	su due lati
Durata minima	24 mese
Spessore	1,1 mm
Umidità dell'aria magazzino	40 %
Attributo del nome del prodotto	grigio
Tipo di prodotto	Nastro adesivo