

**Giacca in Shell OXFORD, nero, Taglia unisex: S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

090684 S

GTIN

Classe articolo

09L

Descrizione**Esecuzione:**

La serie Oxford di Helly Hansen propone abbigliamento da lavoro leggero e di alta qualità. La collezione convince per il **design moderno**.

Questa **versatile e leggera giacca in shell** realizzata con membrana traspirante Helly Tech® Performance offre a chi la indossa una protezione affidabile dal bagnato anche con condizioni meteorologiche avverse. I **polsini regolabili** con cordoncino elastico garantiscono una **buona indossabilità**. La massima libertà di movimento e il comfort ottimale si ottengono grazie **alle maniche preformate e alla parte posteriore allungata**.

- **Cappuccio rimovibile con cordoncino e chiusura.**
- **Nessuna cucitura sulle spalle.**
- **Chiusura lampo anteriore YKK® con protezione per il mento.**
- **Poliestere spazzolato sul lato interno del colletto.**
- **Tasche diagonali laterali con chiusure lampo YKK®.**
- **Tasca pettorale interna.**
- **Protezione antivento frontale.**

Norma:

Questa **versatile e leggera giacca in shell** realizzata con membrana traspirante Helly Tech® Performance offre a chi la indossa una protezione affidabile dal bagnato anche con condizioni meteorologiche avverse. I **polsini regolabili** con cordoncino elastico garantiscono una **buona**

indossabilità. La massima libertà di movimento e il comfort ottimale si ottengono grazie **alle maniche preformate e alla parte posteriore allungata.**

- **Cappuccio rimovibile con cordoncino e chiusura.**
- **Nessuna cucitura sulle spalle.**
- **Chiusura lampo anteriore YKK® con protezione per il mento.**
- **Poliestere spazzolato sul lato interno del colletto.**
- **Tasche diagonali laterali con chiusure lampo YKK®.**
- **Tasca pettorale interna.**
- **Protezione antivento frontale.**

Lavaggio: Colorati 40 °C

Descrizione tecnica

Serie	OXFORD
Taglia unisex	S
Composizione del tessuto	100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	255 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 40 °C
Colore	nero
Tipo di prodotto	Giacca in softshell