

**Garant**

**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 27
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	9 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	9 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	15,5 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	11 mm
Codice ISO portautensile	E12K SVVCR/L07
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Profondità utile T	6 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D

Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 27	269028 27
------------------------------------	-----------