

Garant GRIDLINE

**Set di conche, 46×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950610 50/1
GTIN	4062406286576
Classe articolo	9GB

**Descrizione****Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori. I set riempiono completamente un cassetto 46×24G.

**Per:**

Cassetti 46×24G.

**Contenuto:**

Conca 1K n. art. 951415: 21× Dim. 6×8/3; 6× Dim. 2×8/1

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 7× Dim. B

**Descrizione tecnica**

Conche altezza	25 mm
Per cassette con larghezza utile in G	46
Per cassette profondità utile	600 mm
Materiale	plastica
Per cassette con profondità utile in G	24
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	100 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	250 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	200 mm
Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Superficie utile dei cassettei in G	46×24
Per cassettei larghezza utile	1150 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Profondità	600 mm
Larghezza	1150 mm
Profondità in G	24
Altezza	25 mm
Larghezza in G	46
Peso	2,801 kg
Attributo del nome del prodotto	46×24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

## Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X8/1	951415 2X8/1
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B