

Garant**Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth® e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412782 150
GTIN	4062406286743
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Molto facile da utilizzare grazie all'app Hoffmann Group Connected Tools (HCT), disponibile come optional gratuitamente per Android e iOS.

Calibro a corsoio digitale IP67 con **Bluetooth. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.

Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

I vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:

- **Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all'applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.**
- **Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.**
- **Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l'uso via radio.**
- **Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Ricambi:

Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Asta di profondità	sì
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	mm / pollici
Commutazione in stand-by	sì
Taratura	A1
Serie	HCT
Altezza cifre display LCD	11,5 mm
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	0,03 mm
Norma	DIN 862
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by	sì
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Asta di profondità	Ø 1,5
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lunghezza dei becchi	40 mm
Spegnimento automatico	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Applicazione radio	HCT App Windows
Dimensioni internazionali	CR2032

Scheda tecnica

Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/412782-150>