

Garant

Calibro di profondità digitale HCT IP67 con Bluetooth®, Intervallo di misurazione: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	418684 300
GTIN	4062406286774
Classe articolo	41A

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD nitido e molto grande con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate. Corsoio con una sottile punta di misura temprata Ø 1,5 mm, lunghezza 5 mm. Con preset (preimpostazione della misura).

Esecuzione **con Bluetooth.** Molto facile da utilizzare grazie all'app Hoffmann Group Connected Tools (HCT), disponibile come optional gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

I vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:

- **Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all'applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.**
- **Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.**
- **Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l'uso via radio.**
- **Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.**

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Scheda tecnica

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth®
Sezione trasversale del corsoio	16x4 mm
Limite di errore	0,03 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,0005 pollici
Risoluzione	0,01 mm
Campo di misura	0 - 300 mm
Taratura	A1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Serie	HCT
Applicazione radio	HID (Human Interface Device)
Applicazione radio	HCT Mobile App
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Funzione di PRESET	sì
Spegnimento automatico	sì
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/418684-300>
