

Mitutoyo
**Micrometro digitale IP65 con uscita dati, Intervallo di misurazione:
100-125mm**


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della **norma DIN 863**.

Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.

Superfici di contatto in metallo duro.

Esecuzione antiurto.

Stelo temprato e rettificato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 asta di regolazione da Dim. 25–50.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

Limite di errore	3 µm
Ø Stelo	6,35 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Passo vite angolare	0,5 mm

Numero di batterie contenute	1
Taratura	B2
Lettura	0,001 mm
Intervallo di misurazione	100 - 125 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200