



Calibro a corsoio da officina con superfici di contatto arrotondate per la misurazione di interni, Intervallo di misurazione: 200mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415140 200
GTIN	7630041147766
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina con vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

Descrizione tecnica

Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Risoluzione	0,05 mm
Lunghezza dei becchi	60 mm
Fissaggio	sì
Risoluzione	1/128 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Graduazione nonio mm/pollici	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate