



Calibro di profondità con piano di arresto fisso, Intervallo di misurazione: 200mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401153 200
GTIN	7630041148107
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità con piano di arresto fisso e vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

Descrizione tecnica

Dimensione gancio b	5 mm
Risoluzione	0,02 mm
Campo di misura	0 - 200 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Dimensione gancio a	12 mm
Sezione trasversale del corsoio	3x8 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate