



## Calibro di profondità con piano di arresto fisso, Intervallo di misurazione: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401152 200
GTIN	7630041148145
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calibro di profondità con piano di arresto fisso e vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,05 mm
Sezione trasversale del corsoio	3×8 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Dimensione gancio a	12 mm
Dimensione gancio b	5 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate

