



Calibro di profondità con piano di arresto fisso, Intervallo di misurazione: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401152 150
GTIN	7630041148138
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità con piano di arresto fisso e vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	0,05 mm
Dimensione gancio a	12 mm
Dimensione gancio b	5 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Sezione trasversale del corsoio	3x8 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate

