



Calibro di profondità con superficie di contatto ribassata, Intervallo di misurazione: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401154 150
GTIN	7630041148060
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità con superficie di contatto ribassata e vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	3x8 mm
Tastatore lunghezza	8 mm
Ø Tastatore	1,5 mm
Campo di misura	0 - 150 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Risoluzione	0,05 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate