

**TESA**

Calibro di profondità con superficie di contatto ribassata, Intervallo di misurazione: 150mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401155 150
GTIN	7630041148039
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro di profondità con superficie di contatto ribassata e vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

Descrizione tecnica

Tastatore lunghezza	8 mm
Ø Tastatore	1,5 mm
Sezione trasversale del corsoio	3×8 mm
Risoluzione	0,02 mm
Campo di misura	0 - 150 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate