



### Calibro di profondità con superficie di contatto ribassata, Intervallo di misurazione: 300mm

#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401155 300
GTIN	7630041148053
Classe articolo	45A

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Calibro di profondità con superficie di contatto ribassata e vite di bloccaggio. Il passo principale situato in profondità impedisce che si verifichi un'usura eccessiva. Sfondo della scala in esecuzione cromata opaca per una migliore leggibilità.

#### Descrizione tecnica

Risoluzione	0,02 mm
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Campo di misura	0 - 300 mm
Tastatore lunghezza	8 mm
Sezione trasversale del corsoio	4x12 mm
Ø Tastatore	2 mm
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate