

Garant
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 9,5 mm o pollici

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 114032 9,5 |
| GTIN | 4062406291334 |
| Classe articolo | 12B |

Descrizione
Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Nota:

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 118 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 66,75 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 81 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D_s : 9,5 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,1 mm/gir,

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| Lunghezza complessiva L | 125 mm |
| Ø codolo D_s | 9,5 mm |
| Lunghezza scanalatura per trucioli L_c | 81 mm |
| Angolo di affilatura | 118 grado |
| Norma | DIN 338 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Numero taglienti Z | 2 |
| Tolleranza Ø nominale | h8 |
| Ø nominale D _c | 9,5 mm |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ² | 0,1 mm/gir, |
| Profondità di foratura massima consigliata L ₂ | 66,75 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Materiale da taglio | HSS |
| Modello | N |
| Codolo | Codolo cilindrico |
| Passaggio interno per LR | no |
| Colore collarino | senza |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |