

Garant
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 8,7 mm o pollici

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	114032 8,7
GTIN	4062406291242
Classe articolo	12B

Descrizione
Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Nota:

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 118 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 67,95 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 81 mm

Lunghezza complessiva L: 125 mm

Ø codolo D_s : 8,7 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,1 mm/gir,

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	81 mm
Ø codolo D_s	8,7 mm
Norma	DIN 338
Angolo di affilatura	118 grado

Profondità di foratura massima consigliata L ₂	67,95 mm
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Ø nominale D _c	8,7 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale