

**Garant**
**Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 8,2 mm o pollici**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114032 8,2
GTIN	4062406291198
Classe articolo	12B

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

**Nota:**

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 118 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata  $L_2$ : 62,7 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 75 mm

Lunghezza complessiva L: 117 mm

Ø codolo  $D_s$ : 8,2 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	62,7 mm
Ø codolo $D_s$	8,2 mm
Norma	DIN 338
Ø nominale $D_c$	8,2 mm

Angolo di affilatura	118 grado
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	75 mm
Lunghezza complessiva L	117 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	h8
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale