

## Garant

### Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8 (mm oppure pollici): 4 mm o pollici



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	114032 4
GTIN	4062406290740
Classe articolo	12B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

##### Nota:

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 118 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L<sub>2</sub>: 37 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L<sub>c</sub>: 43 mm

Lunghezza complessiva L: 75 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 4 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/gir,

#### Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	75 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>	43 mm
Ø codolo D <sub>s</sub>	4 mm

Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub>	37 mm
Ø nominale D <sub>c</sub>	4 mm
Numero taglienti Z	2
Angolo di affilatura	118 grado
Norma	DIN 338
Tolleranza Ø nominale	h8
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale