

Mitutoyo

Set di micrometri digitali con Bluetooth® IP65 con uscita dati, Intervallo di misurazione: 293-970mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	401202 293-970
GTIN	4946368848075
Classe articolo	40W

Descrizione

Esecuzione:

Limiti di errore più precisi dei requisiti della **norma DIN 863**.

Display LCD di dimensioni molto grandi (7,5 mm) per lettura rapida e senza errori, blocco tastiera.

Superfici di contatto in metallo duro.

Esecuzione antiurto.

Stelo temprato e rettificato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, trasmettitore wireless Bluetooth® U-WAVE e unità di collegamento.

Accessori speciali:

n. art. 421525 e 421527, cavo per la trasmissione dati n. art. 497445.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Lettura	0,001 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Campo di misura	0 - 25 mm

Scheda tecnica

Ø Stelo	6,35 mm
Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	2 µm
Taratura	B1
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/401202-293-970>