

**3M****Anello di tela abrasiva Ø 100×100 mm, 947A, Grana: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	568532 40
GTIN	8718734418535
Classe articolo	53M

**Descrizione****Esecuzione:**

Mini-nastri di tela abrasiva Ø 100×100 mm (314×100 mm).

**Nastro in tela abrasiva Premium** con grana ceramica **Cubitron™ II** di forma precisa (autoaffilante). Con materiale abrasivo per una lavorazione ancora più a freddo.

**Uso:**

Su rettificatrici in piano e satinatrici con rulli n. art. 568570 – 568577 (Ø foro 19 mm). Velocità massima 5000 min<sup>-1</sup>.

Prestazioni significativamente maggiori su **materiali di difficile lavorazione** come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, alluminio.

Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1 %

**Descrizione tecnica**

Ø nastro di tela abrasiva	100 mm
Nastro di tela abrasiva lungh.	320 mm
Nastro di tela abrasiva largh.	100 mm
Grana	40
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Denominazione originale prodotto	947A
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		