

Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	952072 5
GTIN	2050002041905
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952072: 1 pz.

Calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150: 1 pz.

Squadra piatta GARANT n. art. 451030 Dim. 150×100: 1 pz.

Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.

Riga per officina GARANT n. art. 461170 Dim. 400: 1 pz.

Flessometro GARANT n. art. 462210 Dim. 3: 1 pz.

Descrizione tecnica

Numero degli utensili	5
Larghezza in G	8
Profondità	500 mm
Peso	1,512 kg
Profondità in G	20
Larghezza	200 mm
Esecuzione	con strumento di misura

Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x20
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952072	952001 952072
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 3 m	462210 3
Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati Campo di misura 150 mm	412680 150
Squadra piattainossidabile, grado di precisione 1 Lunghezze dei fianchi 150X100 mm	451030 150X100
Riga per officina graduata su due lati Lunghezza 400 mm	461170 400
Goniometro ad arco semplice Ø Goniometro x Lunghezze dei fianchi 120X150 mm	453000 120X150