

Garant**Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 5xD maxi, Modello: 20R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319465 20R
GTIN	4062406309411
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di riduzioni porta barre alesatrici stabilizzate, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3xD.

Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 8xD.

Stabilizzatore per barre alesatrici con 7xD oppure Ø codolo $D_2 = 25 \text{ mm}$ disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Spostamento Z rispetto all'asse	20 mm
C	1,5 mm
Ø D_3	40 mm
Lunghezza complessiva L_2	166 mm
Ø Codolo D_2	32 mm
Direzione di taglio	destra

Ø Attacco D ₁	20 mm
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Raggio R	1,2 mm
Sporgenza totale L ₁	100 mm
Profondità interna fino a	5×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici