

DYMO**Etichettatrice, Modello: LM280F**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Classe articolo	08U

Descrizione

Esecuzione:

Etichettatrici **robuste portatili** per realizzare rapidamente e facilmente etichette autoadesive in plastica. Termostampa transfer permanente. Avanzamento e arretramento del nastro regolabili. Alimentazione tramite **batteria agli ioni di litio ricaricabili**, caricabatteria. Facile elaborazione dei testi grazie ai tasti di scelta rapida.

Uso:

Le etichette aderiscono a quasi tutte le superfici lisce e non grasse.

Fornitura:

Compresi nastro nero su bianco e istruzioni per l'uso.

Nota:

- **Possibilità di impostare varie lingue.**
- **Con tastiera tedesca disponibile subito, tastiera francese disponibile su richiesta.**

Descrizione tecnica

Lunghezza	206 mm
Altezza di scrittura massimo	8,1 mm
Larghezza	108 mm

Colore caratteri	nero
Cassetta nastro adatta	D1
Numero di caratteri visibili sul display	2x14
Numero di righe di testo	2
Layout tastiera	AZERTY
Esecuzione taglia nastro	Manuale
Numero grandezze	3
Modello	LM280F
Larghezza nastro possibili	6; 9; 12 mm
Numero corpi del carattere	2
Numero caratteri / simboli disponibili	220
Numero di stili	6
Adattatore di rete	incluso
Particolarità	USB
Peso con batteria	323 g
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Altezza	41 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	Dymo 280 AZERTY
Tipo di prodotto	Etichettatrice

Accessori

Cassetta nastro 6 mm x 7 m poliestere Modello W	085530 W
Cassetta nastro 12 mm x 7 m poliestere Modello W	085520 W
Cassetta nastro 12 mm x 7 m poliestere Modello Y	085520 Y
Cassetta nastro 19 mm x 7 m poliestere Modello T	085550 T
Cassetta nastro 19 mm x 3,5 m nylon Modello W	085516 W

Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello R	085520 R
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello W	085540 W
Cassetta nastro 9 mm×7 m poliestere Modello Y	085540 Y
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello Y	085560 Y
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello W	085560 W
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello W	085550 W
Cassetta nastro 12 mm×7 m poliestere Modello T	085520 T
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello Y	085550 Y
Cassetta nastro 19 mm×7 m poliestere Modello R	085550 R
Cassetta nastro 24 mm×7 m poliestere Modello R	085560 R