



Avvitatori pneumatici a massa battente compatto, Modello: 7732



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079201 7732
GTIN	
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Mini-avvitatore a massa battente potente e compatto con alloggiamento in alluminio. Intuitiva **commutazione Side-2-Side** per cambio di direzione in senso orario/antiorario mediante leva di azionamento a 2 livelli. Coppia di allentamento massima di 610 Nm con solo 1,3 kg di peso e una lunghezza di appena 112 mm. Martello a percussione Jumbo

Descrizione tecnica

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Lunghezza	112 mm
Denominazione originale prodotto	7732
Vibrazione massima a norma EN	12,1 m/s ²
Campo di coppia	138 - 420 Nm
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Rumorosità	95 dB(A)

Dimensione portautensile	1/2 pollici
Fabbisogno massimo d'aria	612 l/min
Peso	1,3 kg
Numero massimo giri	9000 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori