

Parete divisoria di protezione con piedini in acciaio legato, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974920 1
GTIN	4062406324599
Classe articolo	92V

Descrizione

Esecuzione:

La parete divisoria funge da protezione igienica contro la dispersione dei cosiddetti droplet in caso di tosse e starnuti, riducendo pertanto al minimo il rischio di infezione per via aerea. Parete divisoria in vetro in polycarbonato, 4 mm di spessore, resistente ai graffi e facile da pulire. Basi di supporto in acciaio legato. Incluso nastro adesivo per il fissaggio al piano di lavoro. Con vano/sezione da 100×380 mm.

Colore: trasparente.

Fornitura:

1× lastra in vetro in polycarbonato, 2× basi di supporto in acciaio legato, nastro adesivo.

Altezza: 670 mm

Larghezza: 710 mm

Profondità: 150 mm

Sezione - altezza: 100 mm

Sezione - larghezza: 380 mm

Spessore vetri: 4 mm

Descrizione tecnica

Peso	6 kg
Larghezza	710 mm

Profondità	150 mm
Altezza	670 mm
Sezione - altezza	100 mm
Spessore vetri	4 mm
Sezione - larghezza	380 mm
Tipo di prodotto	Parete divisoria di protezione