

**Avvitatori pneumatici a massa battente 3/8 pollice - 3/4 pollice, Modello: 7729****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079202 7729
GTIN	015451591298
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Robusto avvitatore a massa battente con **comoda commutazione a una mano tramite la tecnologia Side-2-Side**, alloggiamento in materiale composito isolante e robusto meccanismo a percussione a doppio martello. Distribuzione del peso equilibrata per maggiore comfort sul posto di lavoro. L'aria di scarico viene scaricata verso il basso attraverso l'impugnatura. **Potenza di serraggio regolabile in continuo.**

Campo di coppia: 68 - 407 Nm

Ø Massimo viti (8.8-12.9): M20

Numero massimo giri: 9400 min⁻¹

Portautensile con profilo di azionamento: Quadro

Dimensione portautensile: 3/8 pollici

Fabbisogno massimo d'aria: 564 l/min

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	6,4 m/s ²
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro

Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Peso	1,2 kg
Dimensione portautensile	3/8 pollici
Lunghezza	163 mm
Fabbisogno massimo d'aria	564 l/min
Numero massimo giri	9400 min ⁻¹
Rumorosità	91 dB(A)
Denominazione originale prodotto	7729
Campo di coppia	68 - 407 Nm
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori