

**Garant****Adattatore a cambio rapido, Weldon per filetto interno ER 25, Ø Attacco: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319763 12
GTIN	4062406328795
Classe articolo	31V

**Descrizione****Esecuzione:**

- Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.
- In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.

**Vantaggi:**

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

Impiego multiflessibile:

- cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.
- Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.

**Uso:**

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	39,9 mm
Passaggio interno per LR	sì
Precisione della concentricità radiale	≤ 3
Ø Esterno D	41 mm
Tipo di prodotto	Adattatore a cambio rapido

