

**Garant****Adattatore a cambio rapido, Weldon per filetto interno ER 32, Ø Attacco: 12mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319764 12     |
| GTIN            | 4062406328832 |
| Classe articolo | 31V           |

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.**
- **In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.**

**Vantaggi:**

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

Impiego multiflessibile:

- **cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.**
- **Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.**

**Uso:**

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

**Descrizione tecnica**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A                | 37,5 mm                    |
| Passaggio interno per LR               | sì                         |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3                        |
| Ø Esterno D                            | 45 mm                      |
| Tipo di prodotto                       | Adattatore a cambio rapido |

