

Garant**Adattatore a cambio rapido, Weldon per filetto interno ER 32, Ø Attacco: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319764 16 |
| GTIN | 4062406328849 |
| Classe articolo | 31V |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione composta da due pezzi: corpo base e ghiera di serraggio di precisione.**
- **In acciaio per utensili di alta qualità; tutte le superfici funzionali temprate e lavorate.**

Vantaggi:

Sistema di cambio rapido facilissimo da usare per utensili motorizzati. Preparazione dell'adattatore a cambio rapido con utensile e sostituzione mediante utensili motorizzati. La ghiera di serraggio è montata su cuscinetti a sfera.

Impiego multiflessibile:

- **cambio semplice e rapido degli adattatori per gli utensili motorizzati impiegati.**
- **Per tutti gli utensili motorizzati di diversi produttori con attacco per pinze ER.**

Uso:

Per i lavori di foratura e fresatura con utensili motorizzati con attacco per pinze ER.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 39,5 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 |
| Ø Esterno D | 45 mm |
| Tipo di prodotto | Adattatore a cambio rapido |

